

Garant**Skærehoved QuickTurn, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251105 25/12
GTIN	4045197650788
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Fordel:**

Skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. **Løsn fiksering pr. knaptryk – skift skær – tryk på klampeholderen.**

Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.

Ensartet spændekraft, høj skiftenøjagtighed, vedligeholdelsesfri.

Indvendig køling: nej

ISO-kode holder: DSSNR/L 2525M12

passende vendeskærsplatter: SN.. 1204..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 49 mm

Samlet længde L: 150 mm

Underlægsplade: 259031 21

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	49 mm
Skaftstørrelse	25 mm
passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
ISO-kode holder	DSSNR/L 2525M12
Skrue til underlagsplatte	259025 4
Spændejern	259038 8
Plattestørrelse	12 mm

Underlægsplade	259031 21
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Samlet længde L	150 mm
Serie	QuickTurn
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skrue til underlagsplade Type 4	259025 4
Spændejern Type 8	259038 8
Skrue til underlagsplade	259171
Underlagsplade	259231
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Underlagsplade Type 21	259031 21
Spændejern	259352