

**KOMET KUB® V464 borkrone, Ø DC m7: 95mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236660 95
GTIN	4047109090538
Artikelklasse	24L

Beskrivelse**Udførelse:**

Vendeplattebor (borekrone) med vendeplatteindsatser og ABS® T-integration, højreskærende. Vendeplatteindsatsen til den udvendige vendeplatte kan indstilles +5 mm i Ø. Bruges sammen med ABS® N-beslag og ABS® T-forlængere Processikker op til 6xD.

Processikker op til 6xD.**Anvendelse:**

Med centrerspids nr. 236661 – 236662.
Med vendeskærsplatter nr. 236740 – 237080.

Leveringsomfang:

Borekrone med indbygningsdele.

Bemærk:

Reserve dele på forespørgsel

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	1
Centerspids-størrelse	80
Udv. Ø d ₁	92,5 mm
ABS® T Ø d	50 mm

Vendeplatteskruesæt	239655 10IP (2,8 Nm)
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX06T304
Nominel Ø D	95
Udhængslængde L _A	75 mm
Skaft	ABS
Boranvendelse	Bundhulsboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
KOMET KUB® V464 centrerspids HSS Type 80	236662 80
KOMET KUB® V464 centrerspids HSS Type 80	236661 80
Momentskruestrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 10IP	239655 10IP