

**Garant****Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260318 12/07
GTIN	4045197652676
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Plattestørrelse	7 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	9 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	15 mm
ISO-kode holder	E12M SDUCR/L07
Samlet længde L	150 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	11,6 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500