

**WNMG 080404 Wiper, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252013 CA510
GTIN	4960664700585
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Spånbryder	WP
Skæredybde a_p	0,3 - 1,2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Tilspænding f	0,06 - 0,42 mm/o
Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning