

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260318 16/07 |
| GTIN | 4045197652683 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ISO-kode holder | E16R SDUCR/L07 |
| Vendepatteskruesæt | 269028 7 |
| Mindste forborings-Ø D_{min} | 19 mm |
| Midterforskydning L_3 | 11 mm |
| passende vendeskærsplatter | DC.. 0702.. |
| Plattestørrelse | 7 mm |
| Samlet længde L | 200 mm |
| Spændehøjde L_2 | 15,6 mm |
| Indstillingsvinkel κ | 93 grader |
| Skaft-Ø D_s | 16 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Indsatstype | højre |
| Indv. drejedybde op til | 8xD |
| Skæremateriale | HM |
| Indvendig køling | ja |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype | Borestang |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Vendeplatteskruesæt Type 7 | 269028 7 |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8 | 674248 TX8 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |