

Garant**Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260328 10/07
GTIN	4045197652799
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 7
Mindste forborings-Ø D_{min}	13 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
ISO-kode holder	AH10K SDQCR/L07
Plattestørrelse	7 mm
Midterforskydning L_3	7 mm
Hovedlængde L_1	20 mm
Samlet længde L	125 mm
Spænde højde L_2	9 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Skaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500