

**KOMET KUB® V464 borkrone, Ø DC m7: 115mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236660 115
GTIN	4047109090569
Artikelklasse	24L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vendeplattabor (borekrone) med vendeplatteindsatser og ABS® T-integration, højreskærende. Vendeplatteindsatsen til den udvendige vendeplatte kan indstilles +5 mm i Ø. Bruges sammen med ABS® N-beslag og ABS® T-forlængere Processikker op til 6xD.

**Processikker op til 6xD.****Anvendelse:**

Med centrerspids nr. 236661 – 236662.

Med vendeskærsplatter nr. 236740 – 237080.

**Leveringsomfang:**

Borekrone med indbygningsdele.

**Bemærk:**

Reserve dele på forespørgsel

**Teknisk beskrivelse**

Centerspids-størrelse	115
Antal skær Z	1
Udv. Ø d <sub>1</sub>	112,5 mm
Vendeplatteskruesæt	239655 15IP (6,3 Nm)

ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX080404
ABS® T Ø d	63 mm
Nominel Ø D	115
til tomme-Ø	4 17/32 tommer
Udhængslængde L <sub>A</sub>	85 mm
Skaft	ABS
Boranvendelse	Bundhulsboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendepattebor

## Tilbehør

KOMET KUB® V464 centrerspids HSS Type 115	236662 115
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
KOMET KUB® V464 centrerspids HSS Type 115	236661 115
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP	239655 15IP
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600