

**Garant****Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260318 20/11
GTIN	4045197652690
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Midterforskydning $L_3$	13,1 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Plattestørrelse	11 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	23,5 mm
ISO-kode holder	E20S SDUCR/L11
Samlet længde L	250 mm
Spændehøjde $L_2$	18,9 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500