

**Garant****Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260333 10/07
GTIN	4045197652980
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	AH10K SDUCR/L07
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Midterforskydning L <sub>3</sub>	9 mm
Plattestørrelse	7 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	50 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	14 mm
Samlet længde L	125 mm
Spændeøjde L <sub>2</sub>	9 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500