

Garant**Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260328 16/07
GTIN	4045197652812
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Hovedlængde L_1	30 mm
ISO-kode holder	AH16Q SDQCR/L07
Mindste forborings-Ø D_{min}	20 mm
Midterforskydning L_3	10 mm
Plattestørrelse	7 mm
Samlet længde L	180 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500