

**Garant****Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 1012/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260333 1012/07
GTIN	4045197652997
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	7 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Midterforskydning L <sub>3</sub>	9 mm
ISO-kode holder	AH1012K SDUCR/L07
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Halsbredde L <sub>4</sub>	10 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	28 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Samlet længde L	125 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	11 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Nyttedybde T	5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500