

**Garant****Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 8/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260319 8/07
GTIN	4045197652706
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplasseskruesæt	269028 7
Plattestørrelse	7 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	7,5 mm
ISO-kode holder	E08K SDUCR/L07
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Samlet længde L	125 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	7,6 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500