

Garant**GARANT Master Eco borestagsholder Form E2, VDI 30, Boring d₂ (H7): 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319225 20
GTIN	4067263107866
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58+/-2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Gennemboret VDI-aksel.
- Med to kuglesprøjtedyser.

Fordel:

- Også egnet til længere borestænger.
- Individuel længdeindstilling for borestænger.

Anvendelse:

Til indvendig bearbejdning med borestagsholder.

Teknisk beskrivelse

Boring d ₂ (H7)	20 mm
Ø L ₇	51 mm
Ø L ₃	22 mm
Ø H ₁	28 mm
Ø H ₃	25 mm
Ø L ₆	65 mm
Ø D ₆	68 mm

Ø D ₈	62 mm
Form	E
VDI-størrelse	VDI 30
d ₇	16,5 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
Produkttype	VDI-borestangsholder