

**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260338 16/07
GTIN	
Artikelklasse	25U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Strømlinjeformet spånkanal af hensyn til forbedret spåntransport, reduceret tendens til vibrationer, stabil bearbejdning.

**Teknisk beskrivelse**

Midterforskydning $L_3$	11,7 mm
ISO-kode holder	A16Q SDUCR/L07
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	20 mm
Udhængslængde $L_1$	80 mm
Plattestørrelse	7 mm
Vendeplatteskrue	269022 4
Samlet længde L	180 mm
Spændehøjde $L_2$	15 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Skaft-Ø $D_s$	16 mm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Norm	DIN 8024
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spændeskruer Type 4	269022 4