

**Garant****Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 0810/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260332 0810/07
GTIN	4045197652898
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Halsbredde L <sub>4</sub>	8 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	22 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Plattestørrelse	7 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	7 mm
ISO-kode holder	AH0810H SDUCR/L07
Samlet længde L	100 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	9 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Nyttedybde T	5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659957 500