


Garant**WNMG 080408, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252070 HB7020
GTIN	4045197699626
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WN.G 080408 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	SM
Primær anvendelse	P

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning