

**WNMG 080408, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252014 CA510
GTIN	4960664700370
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

WNMG 080408 CA510 Type: CA510

Spånbryder: HQ

Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mm

Tilspænding f : 0,07 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,07 - 0,3 mm/o
Spånbryder	HQ
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Type	CA510

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning