

**Garant****WNMG 060404, Type: HB7020**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252062 HB7020
GTIN	4045197699602
Artikelklasse	21G

## Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånryder	SM
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060404
Antal skift/skær	6

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning