

Garant**Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260328 20/11
GTIN	4045197652829
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	AH20R SDQCR/L11
Midterforskydning L ₃	12,5 mm
Hovedlængde L ₁	40 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Plattestørrelse	11 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	25 mm
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L ₂	18 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Skaft-Ø D _s	20 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8

269028 8

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500