

**Garant****Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260333 12/07
GTIN	4045197653000
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	7 mm
ISO-kode holder	AH12M SDUCR/L07
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Midterforskydning $L_3$	8 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	16 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Udhængslængde $L_1$	60 mm
Samlet længde L	150 mm
Spænde højde $L_2$	11 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Skaft-Ø $D_s$	12 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500