

**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260338 16/11
GTIN	
Artikelklasse	25U

Beskrivelse**Udførelse:**

Strømlinjeformet spånkanal af hensyn til forbedret spåntransport, reduceret tendens til vibrationer, stabil bearbejdning.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A16Q SDUCR/L11
Mindste forborings-Ø D_{min}	23 mm
Udhængslængde L_1	80 mm
Midterforskydning L_3	14,5 mm
Vendeplatteskrue	269022 3
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	180 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D_s	16 mm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Norm	DIN 8024
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spændeskruer Type 3	269022 3