

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260319 10/07
GTIN	4045197652713
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	E10K SDUCR/L07
Midterforskydning L_3	7 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Mindste forborings-Ø D_{min}	12,5 mm
Plattestørrelse	7 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Samlet længde L	125 mm
Spændehøjde L_2	9,6 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500