

Garant**Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260332 10/07
GTIN	4045197652904
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 7
ISO-kode holder	AH10K SDUCR/L07
Plattestørrelse	7 mm
Midterforskydning L ₃	9 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	14 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Udhængslængde L ₁	50 mm
Samlet længde L	125 mm
Spændehøjde L ₂	9 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D _s	10 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500