

Garant**Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260328 25/11
GTIN	4045197652836
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	16 mm
Hovedlængde L_1	40 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Mindste forborings-Ø D_{min}	32 mm
ISO-kode holder	AH25R SDQCR/L11
Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	23 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8

269028 8

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500