

HEDI

Mobil LED-projektør, 230 V, Effektforbrug: 50W



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081211 50
GTIN	4003644006106
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Trykstøbt aluminiumshus med aluminiumsreflektor og lyskilde. Tænd/sluk-kontakt på kabinettet. SMD-LED-lygte til mobil anvendelse med robust stativ (komplet beskyttelse).

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Lyskilde	LED-modul
Lysnet	2250 - 4000 lm
Energiforsyning	Med kabel
Effektforbrug	50 W
Tilslutningskabel, længde	5 m
Nominel spænding	230 V
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Totalbredde	300 mm

Samlet højde	350 mm
Samlet længde	360 mm
Produktnavnsegenskab	230 V
Produkttype	Lampe