

**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260338 20/11
GTIN	4960664579631
Artikelklasse	25U

Beskrivelse**Udførelse:**

Strømlinjeformet spånkanal af hensyn til forbedret spåntransport, reduceret tendens til vibrationer, stabil bearbejdning.

Indvendig køling: ja

Skaft-Ø D_s : 20 mm

ISO-kode holder: A20R SDUCR/L11

Indstillingsvinkel κ : 93 grader

passende vendeskærsplatter: DC.. 11T3..

Mindste forborings-Ø D_{min} : 27 mm

Midterforskydning L_3 : 16,5 mm

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	27 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	A20R SDUCR/L11
Vendeplatteskrue	269022 3
Udhængslængde L_1	100 mm
Midterforskydning L_3	16,5 mm
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	19 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader

Skaft-Ø D _s	20 mm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Norm	DIN 8024
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Spændeskruer Type 3	269022 3
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500