

Garant**Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 1216/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260333 1216/07
GTIN	4045197653017
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	7 mm
Halsbredde L_4	12 mm
Midterforskydning L_3	11 mm
Hovedlængde L_1	36 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
ISO-kode holder	AH1216M SDUCR/L07
Mindste forborings-Ø D_{min}	19,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Samlet længde L	150 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Nyttedybde T	5 mm
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500