

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260319 12/07 |
| GTIN | 4045197652720 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| passende vendeskærsplatter | DC.. 0702.. |
| ISO-kode holder | E12M SDUCR/L07 |
| Plattestørrelse | 7 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 7 |
| Midterforskydning L ₃ | 9 mm |
| Mindste forborings-Ø D _{min} | 15 mm |
| Samlet længde L | 150 mm |
| Spændehøjde L ₂ | 11,6 mm |
| Indstillingsvinkel κ | 93 grader |
| Skaft-Ø D _s | 12 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Indsatstype | Venstre |
| Indv. drejedybde op til | 8×D |
| Skæremateriale | HM |
| Indvendig køling | ja |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype | Borestang |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8 | 674248 TX8 |
| Vendeplatteskruesæt Type 7 | 269028 7 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |