

Garant**Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 1012/07mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 260332 1012/07 |
| GTIN | 4045197652911 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Halsbredde L_4 | 10 mm |
| Hovedlængde L_1 | 28 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 7 |
| Mindste forborings-Ø D_{min} | 15,5 mm |
| Midterforskydning L_3 | 9 mm |
| passende vendeskærsplatter | DC.. 0702.. |
| ISO-kode holder | AH1012K SDUCR/L07 |
| Plattestørrelse | 7 mm |
| Samlet længde L | 125 mm |
| Spændehøjde L_2 | 11 mm |
| Indstillingsvinkel κ | 93 grader |
| Nyttedybde T | 5 mm |
| Skaft-Ø D_s | 12 mm |
| Norm | Fabriksnorm |
| Indsatstype | højre |
| Indv. drejedybde op til | 5×D |
| Skæremateriale | HSS |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Indvendig køling | ja |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype | Borestang |

Tilbehør

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8 | 674248 TX8 |
| Vendeplatteskruesæt Type 7 | 269028 7 |
| Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |