

**Garant****Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260319 16/07
GTIN	4045197652737
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings-Ø $D_{min}$	19 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Vendeplatteskruesæt	269028 7
ISO-kode holder	E16R SDUCR/L07
Plattestørrelse	7 mm
Midterforskydning $L_3$	11 mm
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde $L_2$	15,6 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Skaft-Ø $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500