

**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260338 25/11
GTIN	4960664579655
Artikelklasse	25U

Beskrivelse**Udførelse:**

Strømlinjeformet spånkanal af hensyn til forbedret spåntransport, reduceret tendens til vibrationer, stabil bearbejdning.

Indvendig køling: ja

Skaft-Ø D_s : 25 mm

ISO-kode holder: A25S SDUCR/L11

Indstillingsvinkel κ : 93 grader

passende vendeskærsplatter: DC.. 11T3..

Mindste forborings-Ø D_{min} : 32 mm

Midterforskydning L_3 : 19 mm

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	269022 3
ISO-kode holder	A25S SDUCR/L11
Udhængslængde L_1	125 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Mindste forborings-Ø D_{min}	32 mm
Midterforskydning L_3	19 mm
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	250 mm
Spændehøjde L_2	24 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader

Skaft-Ø D _s	25 mm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Norm	DIN 8024
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Spændeskruer Type 3	269022 3