

Bæresele, violet 1000 kg, Nyttelængde: 0,5m**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	086240 0,5
GTIN	8718126206757
Artikelklasse	08Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstremt modstandsdygtige ringslynger (1492-2) med sømløs og skurefast enkeltkappe.

Anvendelse:

Til løft og flytning af komponenter.

Bemærk:

Leveringsmulighed op til følgende løftebelastninger: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).

Teknisk beskrivelse

Omfangslængde	1 m
Nyttelængde	0,5 m
Slingbredde	46 mm
Belastning enkelt direkte WLL	1000 kg
Belastning enkelt snøret WLL	1000 kg
Belastning dobbelt WLL op til 7°	2000 kg
Belastning dobbelt WLL 7° – 45°	1400 kg
Belastning dobbelt WLL 45° – 60°	1020 kg
Produkttype	Rundslynge