

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260319 20/11
GTIN	4045197652744
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	E20S SDUCR/L11
Vendeplatteskruesæt	269028 8
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Plattestørrelse	11 mm
Midterforskydning L_3	13,1 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	23,5 mm
Samlet længde L	250 mm
Spændehøjde L_2	18,9 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8

269028 8

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500