

Garant
Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 1216/07mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260332 1216/07
GTIN	4045197652935
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Midterforskydning L ₃	11 mm
ISO-kode holder	AH1216M SDUCR/L07
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Mindste forborings-Ø D _{min}	19,5 mm
Halsbredde L ₄	12 mm
Hovedlængde L ₁	36 mm
Plattestørrelse	7 mm
Samlet længde L	150 mm
Spændehøjde L ₂	15 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Nyttedybde T	5 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500