

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260342 10/07 |
| GTIN | 4045197656032 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Midterforskydning L_3 | 7 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 7 |
| Hovedlængde L_1 | 40 mm |
| Plattestørrelse | 7 mm |
| Mindste forborings-Ø D_{min} | 13,5 mm |
| passende vendeskærsplatter | DC.. 0702.. |
| ISO-kode holder | A10K SDUCR/L07 |
| Samlet længde L | 125 mm |
| Spændehøjde L_2 | 9 mm |
| Indstillingsvinkel κ | 93 grader |
| Skaft-Ø D_s | 10 mm |
| Norm | Fabriksnorm |
| Indsatstype | højre |
| Indv. drejedybde op til | 3×D |
| Indvendig køling | ja |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype | Borestang |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8 | 674248 TX8 |
| Vendeplatteskruesæt Type 7 | 269028 7 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |