

**Garant****Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260333 25/11
GTIN	4045197653048
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings-Ø $D_{min}$	32 mm
Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Udhængslængde $L_1$	125 mm
ISO-kode holder	AH25R SDUCR/L11
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Midterforskydning $L_3$	16 mm
Samlet længde $L$	200 mm
Spænehøjde $L_2$	23 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Skaft-Ø $D_s$	25 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 8

269028 8

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500