

Garant**Borestangssæt HM, højre****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260324
GTIN	4045197652751
Artikelklasse	29W

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Vendeplatteskruesæt	269028 7
ISO-kode holder	E12M SDUCR/L07
ISO-kode holder	E10K SDUCR/L07
Spændehøjde L ₂	9,6 mm
Spændehøjde L ₂	11,6 mm
Midterforskydning L ₃	7 mm
Midterforskydning L ₃	9 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	12 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	15 mm
Samlet længde L	125 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	DIN 8024
Norm	Fabriksstandard

Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Borestænger HM Skaft-Ø / plattestørrelse 10/07 mm	260318 10/07
Borestænger HM Skaft-Ø / plattestørrelse 12/07 mm	260318 12/07