

**Garant****Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 8/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260318 8/07
GTIN	4045197652652
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Vendepatteskruesæt	269028 7
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	12,5 mm
Midterforskydning $L_3$	7,5 mm
Plattestørrelse	7 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
ISO-kode holder	E08K SDUCR/L07
Samlet længde L	125 mm
Spændehøjde $L_2$	7,6 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Skaft-Ø $D_s$	8 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500