

HOLEX®**SNMG 120404 Sæt med 10 stk., Type: HBX130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251263 HBX130
GTIN	4045197664457
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

SNMG 120404 Sæt med 10 stk. HBX130 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HBX130

Spånbryder: MM

Skæredybde a_p : 1 - 5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,5 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt
Skæredybde a_p	1 - 5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	MM
Primær anvendelse	M
Type	HBX130

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	QuickTurn-klemholder
Serie	Skærholder
Serie	eco-skærholdere
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Antal skift/skær	8
Vendeplattetilknøtning	neutral