

Garant**Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260329 20/11
GTIN	4045197652874
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	AH20R SDQCR/L11
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Mindste forborings-Ø D_{min}	25 mm
Plattestørrelse	11 mm
Hovedlængde L_1	40 mm
Midterforskydning L_3	12,5 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	18 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Skaft-Ø D_s	20 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Vendeplatteskruesæt Type 8

269028 8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500