

**Garant****Borestangssæt HSS, højre****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260334
GTIN	4045197653055
Artikelklasse	29W

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	AH1012K SDUCR/L07
ISO-kode holder	AH1216M SDUCR/L07
ISO-kode holder	AH0810H SDUCR/L07
Vendeplatteskruesæt	269028 7
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Spændehøjde L <sub>2</sub>	9 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	11 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	15 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	19,5 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	7 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	9 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	11 mm

Hovedlængde L <sub>1</sub>	22 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	28 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	36 mm
Samlet længde L	100 mm
Samlet længde L	125 mm
Samlet længde L	150 mm
Halsbredde L <sub>4</sub>	8 mm
Halsbredde L <sub>4</sub>	10 mm
Halsbredde L <sub>4</sub>	12 mm
Nyttedybde T	5 mm
Nyttedybde T	5 mm
Nyttedybde T	5 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Borestænger HSS Skaft-Ø / plattestørrelse 1012/07 mm	260332 1012/07
Borestænger HSS Skaft-Ø / plattestørrelse 8/07 mm	260332 8/07
Borestænger HSS Skaft-Ø / plattestørrelse 1216/07 mm	260332 1216/07
Borestænger HSS Skaft-Ø / plattestørrelse 0810/07 mm	260332 0810/07