

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260342 16/07
GTIN	4045197653086
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A16Q SDUCR/L07
Mindste forborings-Ø D_{min}	20 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Plattestørrelse	7 mm
Midterforskydning L_3	11 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Samlet længde L	180 mm
Spændehøjde L_2	14 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500