

Garant**Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260332 25/11
GTIN	4045197652966
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	32 mm
ISO-kode holder	AH25R SDUCR/L11
Udhængslængde L_1	125 mm
Midterforskydning L_3	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	23 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5xD
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Vendeplatteskruesæt Type 8

269028 8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500