

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260342 20/11
GTIN	4045197653093
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Midterforskydning L ₃	13 mm
Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
ISO-kode holder	A20R SDUCR/L11
Mindste forborings-Ø D _{min}	25 mm
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L ₂	18 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D _s	20 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500