

**SNMG 150612, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251363 CA510
GTIN	4960664698783
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

SNMG 150612 CA510 Hjørneradius: 1,2 mm
Type: CA510
Spånryder: PH
Skæredybde a_p : 1 - 10 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånryder	PH
Hjørneradius	1,2 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Type	CA510

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 150612
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning