

Garant**eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251403 20/16
GTIN	4045197657077
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: MTJNR/L 2020X16

passende vendeskærsplatter: TN.. 1604..

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 32 mm

Samlet længde L: 91 mm

Skrue- sæt: 259023 1

Teknisk beskrivelse

Spændejern	259038 1
passende vendeskærsplatter	TN.. 1604..
Hovedlængde L ₁	32 mm
Skaftstørrelse	20 mm

Skrue- sæt	259023 1
Underlægsplade	259031 31
Plattestørrelse	16 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Stift	259049 1
ISO-kode holder	MTJNR/L 2020X16
Samlet længde L	91 mm
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Spændejern Type 1	259038 1
Skrue- sæt10 dele Type 1	259023 1
PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Stift Type 1	259049 1
Underlagsplade Type 31	259031 31