

Garant**Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 0810/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260333 0810/07
GTIN	4045197652973
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 7
Hovedlængde L_1	22 mm
Halsbredde L_4	8 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	12,5 mm
ISO-kode holder	AH0810H SDUCR/L07
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Midterforskydning L_3	7 mm
Plattestørrelse	7 mm
Samlet længde L	100 mm
Spændehøjde L_2	9 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Nyttedybde T	5 mm
Skaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659957 500