

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260342 25/11
GTIN	4045197653109
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	A25R SDUCR/L11
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	32 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Plattestørrelse	11 mm
Midterforskydning $L_3$	17 mm
Samlet længde $L$	200 mm
Spænde højde $L_2$	24 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Skaft-Ø $D_s$	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500