

**SNMG 120408, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251254 CA510
GTIN	4960664698615
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

SNMG 120408 CA510 Hjørneradius: 0,8 mm  
Type: CA510  
Spånbryder: PS  
Skæredybde  $a_p$ : 1 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 450 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	1 - 4 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,15 - 0,6 mm/o
Spånbryder	PS
Hjørneradius	0,8 mm
Type	CA510

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning