

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 32/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260342 32/11
GTIN	4045197656049
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	40 mm
ISO-kode holder	A32S SDUCR/L11
Vendeplatteskruesæt	269028 2
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Underlægsplade	269005 3
Midterforskydning L_3	22 mm
Plattestørrelse	11 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 2
Samlet længde L	250 mm
Spændehøjde L_2	31 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8

269028 8

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underlagsplatte Type 3

269005 3

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500